


抗菌保護フィルム(撥水高ヘイズタイプ)

特 長

- 1) 粘着層が自然にぬれ広がって貼り付くため、気泡が入りにくく、簡単に貼ることができます。
- 2) 被着体に糊が残りにくく、容易に剥がして貼り直すことができます。
- 3) 加熱環境においても粘着力の上昇がほとんど起こりません。
- 4) フィルムの表面は傷を防ぐハードコート(HC)層となっています。
- 5) HC層は防汚性を持ち、指紋の拭き取り性に優れています。
- 6) HC層は優れた抗菌性能を有します。
(富士フィルム株式会社の医療向け抗菌フィルム「Hydro Ag+」の技術を応用しています)

構 成



性 能

性能まとめ

試験項目		試験結果	
粘着力 (N/cm)*1	対PET25 折り返し	初期	0.01
		85℃	0.02
		110℃	0.03
		60℃/90%RH	0.01
	対ガラス	初期	0.01
		85℃	0.04
		110℃	0.04
		60℃/90%RH	0.04
鉛筆硬度*2		2H	
抗菌性能*3		抗菌活性値2以上	
接触角	精製水	105°	
	オレイン酸	30°	
光学特性	ヘイズ	25%	
	グロス(60度)	40	
保護フィルム粘着力(N/cm)		0.02	

試験方法

- *1 JIS Z0237準拠 剥離速度300mm/min 剥離角度180度
 *2 JIS K5600 試験荷重750g
 *3 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌
 (粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です)
 ※上記は測定値であり、保証値ではありません。

お問い合わせ