

A BUSINESS DEGREE WITH  
HIGHER EDUCATION  
/ EVENT MANAGEMENT /  
/ TOURISM

for March 2017  
degrees

lounge bar  
next stop platform  
bars & dining

0:01	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:02	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:03	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:04	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:05	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:06	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:07	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:08	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:09	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:10	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00

18:24:11

**SELCAM MEDIA**  
**GUIDE Vol.12**  
Feature&Applications





製品名

ベガシリーズ

# 製品規格

品 名 : ベガ 漆喰/消臭/フラット/フラット抗ウィルス/Jrキャンバス

品 番 : SB-SMW/SS/SGW/VIR/JR

厚 み : 250 $\mu$

表 面 : 漆喰/フラット/キャンバス


サイズ : 940x50m

インク : 溶剤 UV Latex



# 主な特長 製品コンセプト

- ・各種機能性を持たせたインクジェット用壁紙。
- ・消臭や、抗菌、抗ウイルス等、多種多様な効果を持たせた特殊仕様の壁紙。
- ・環境配慮、健康配慮型の壁紙。






# メディア製品説明書

**SEL**CAM

## ベガシリーズ



### 【製品特性】

品名	ベガ 漆喰 / 消臭 / フラット / フラット抗ウイルス / Jr キャンパス
品番	SB-SMW / SS / SGW / VIR / JR
タイプ	壁紙
対応インク	溶剤・UV・Latex
特徴	溶剤・Latex インクで防火認定の取得が可能。 SMW / SGW / JR 抗菌機能 SS 消臭機能 VIR 抗ウイルス
	F★★★★(MFN-0408) 認定取得
用途	屋内 壁面
規格	940×50M 250μ


### 【カケンテストセンター試験結果・抗菌機能】

試料	黄色ブドウ球菌	大腸菌
	生菌数 (個)	生菌数 (個)
ベガシリーズ壁紙 (抗菌)	<0.63	<0.63
無加工試験片 (接種直後)	14,000	13,000
無加工試験片 (24 時間培養後)	31,000	85,000

※上記数値は測定値で保証値ではありません。

※生菌数は 0.63 以下で合格

### 【サンロック工業試験結果・抗ウイルス機能】




**SEL**CAM

## ベガシリーズ

【ウイルス不活化のしくみ ベガウイルス フラットタイプのみ】


※イメージ



※SDG s 項目 3 『全ての人の健康と福祉を』  
に該当する商品になります。

- ・ベガシリーズの機能性は印刷後も、インクの乗っている部分を含め半永久的に機能継続します。
- ・抗ウイルス機能、抗菌機能 2つの機能誠意を持たせることにより、安定した空間をご提案できます。
- ・インフルエンザウイルス、ノロウイルスなどの感染力を大幅激減できます。

【消臭性能 ベガ消臭 漆喰タイプのみ】



- ・ベガシリーズの機能性は印刷後も、インクの乗っている部分を含め半永久的に機能継続します。
  - ・VG 窒素化合物がアルデヒド系を分解。
  - ・VG 有機酸アンモニアを他を分解。
- ※試験データは実測値であり保証値ではありません

**SEL**CAM

## ベガシリーズ

## 【施工の注意】

- ・糊の配合、希釈でんぶん系の糊を使用し、施工環境によりエチレン塩ビ系ボンドを10%～20%程度混合してください。
- ・糊は濃いめのものを使用し、多めに塗布して下さい。
- ・糊の塗布後は大きいたたみ、上積みは避けてください。
- ・うませ時間は15～20分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業を進めてください。
- ・表面に糊がついた場合は直ちに、優しくたたくように取り除いてください。  
水分を含んだスポンジ、タオル、塗れた手等で**表面を強押しえたり、こすらないでください**。色落ちする場合があります。
- ・カッターは薄刃の物を使用してください。
- ・カットは注意が必要です。重ね切りをする場合は必ず下敷きをご使用ください。

## 【防火ラベル・証明ラベル・認定書写し(F★★★★)・材料証明書】

- ・防火ラベル、証明ラベル、認定書写し(F★★★★)、材料証明書の発行につきましては、事前にメーカー指定のホルムアルデヒド測定試験を行い、認定を受けた事業者、並びに認定を受けたプリンター、認定を受けたインク、認定を受けた場所で印刷された壁紙に限ります。
- ・防火ラベル、証明ラベル、認定書写し(F★★★★)、材料証明書の発行につきましては、認定を受けた事業者様が専用書式に必要事項をご記入し、販売代理店営業まで発行の依頼を行ってください。書類に不備がなければ、申請後郵送にて必要書類が送られて参ります。
- ・ベガシリーズプリント品のF★★★★認定について認定制作会社制度をとっており、事前にご購入ユーザー様の作業環境を確認させていただいた後にラベル支給が可能となります。
- ・ベガシリーズの防火ラベル、証明ラベル、材料証明書、出荷証明書などの発行申請は、指定用紙にて受け付けております。
- ・防火ラベル、証明ラベル、認定書写し(F★★★★)、材料証明書の発行につきましては、必要枚数以上は発行いたしかねます。最低限枚数での申請をお願いいたします。

## ベガシリーズ

## 【ご注意】

- ・本資料に記載されている数値等は、製造元の試験結果によるものであり、保証するものではありません。実際の仕様に適合した事前の検証をお願いします。
- ・ご購入後は一年以内に使用してください。
- ・インクとの相性については各プリンターメーカー、もしくはインクメーカーへお問い合わせください。
- ・突合わせや、同一面で使用される場合は同ロットをご使用ください。
- ・特殊な用途にご使用の場合は予めご相談ください。

## 【保管方法】

- ・保管時は、高温・低温・多湿を避け、必ず袋に入れて宙ぶりにし、直射日光の当たらない様に保管してください。
- ・至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。
- ・推奨環境：温度10℃～30℃、湿度70%RH以下
- ・水分、薬品などがつかないようにし、衝撃は避けてください。

## 【加工について】

- ・出力時に、メディアの出力面に直接手で触れないようにしてください。  
皮脂・油・汚れ・傷などが品質低下の原因となる場合がございます。
- ・プリント後、インクが十分に乾燥するまでは後加工を行わないでください。
- ・インクの乾燥時間については各プリンターメーカーへ直接お問い合わせください。

※その他、ご質問等は各営業までお問い合わせください。



## 施工事例

Applications



# 施工事例



## 【主な用途】

- ・病院・スーパー・写真スタジオ・アミューズメント
- ・飲食店・ホテル・公共施設。教育施設etc.



※写真はイメージです。





ありがとうございます

セルカム株式会社  
TEL 06-6942-4336  
<https://selcam.co.jp/>

**SELCAM**